

Garant**VBMT 160402, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261150 HB7010-1
GTIN	4045197780768
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 160402 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SS
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,2 mm

Sort	HB7010-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160402
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning