

uvex

Halvsko svart/orange uvex 2, S3, EU-skostorlek: 48



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 092135 48 |
| GTIN | 4031101609607 |
| Artikelklass | 04V |

Beskrivning

Utförande:

Lättviktig och flexibel skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.

- **Distance Mesh fodermaterial.**
- **100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.**
- **Gångsula med två skikt av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.**
- **Polyuretanbakkappa som skyddar ovanmaterialet och ger betydligt längre användningstider.**
- **Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.**
- **ESD-utrustning.**

Skyddssko med vattenavvisande slätt fullnarvskinn och elastiska snören med snabbstängning. Med icke-metalliskt inlägg som fungerar som trampskydd.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S3

Material tåhätta: Komposit

Spiktrampskydd: Textil

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|----------|
| Material tåhätta | Komposit |
|------------------|----------|

| | |
|--|---|
| Ovanläder | Oxläder |
| Norm | Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191 |
| Spiktrampskydd | Textil |
| Färg | svart/orange |
| mot vatteninträngning och vattenabsorption | ja |
| Skyddsklass | S3 |
| EU-skostorlek | 48 |
| material innerfoder | Distance Mesh |
| Serie | uvex 2 |
| Kön | Herr |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD |
| Produktslag | Skyddshalvsko |