

**Garant****Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaft- / spårbredd w: 10/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273750 10/2
GTIN	4045197780898
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	120 mm
Stickdjup $t_{\max}$	6 mm
Spårbredd w	2 mm
Funktionsbredd $L_4$	10 mm
Huvudängd $L_1$	26 mm
Skruvar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Skaftbredd b	10 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

---

**Tillbehör**

Kläm-skruv Typ 4	279815 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500

---