

**Garant****eco-avstickningsbladhållare Typ 1, Utförande: RR****Beställningsdata**

Ordernummer	319140 RR
GTIN	4045197781048
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

Smal konstruktion i 4 utföranden och kan monteras med 180° vridning för normal användning samt underupp-användning. Optimal verktygskombination för avsticknings- och insticksförfaranden mellan eller nära huvud- och motspindel vid minimalt komponentutstick.

**Användningsdata:**

För användning på stjärnrevolvrar och frässpindlar i fleroptionsmaskiner.

För användning av eco-sticksvärd nr 273864 – 273866, Nr. 273562 och 273564.

**OBS!:**

Kylmedeltillförsel på sidan för eco-stickstål.

Utförande RR och LR för användning av sticksvärd nr 273864. Utförande RR och LL för sticksvärd nr 273865. Utförande RR och LL för sticksvärd nr 273866.

Lämpliga spännkonsoler nr 279840 2 och lämpliga skruvar nr 279815 14. Se reservdelsförteckningen.

Svärden nr 273562 och 273564 kan bara användas på hållarna RR och LL.

**Teknisk beskrivning**

bredd B	67 mm
---------	-------

Höjd H <sub>1</sub>	14,5 mm
Utförande	RR
Radie R <sub>2</sub>	50 mm
Radie R <sub>1</sub>	117 mm
Höjd H <sub>2</sub>	65 mm
Produktslag	Avstickhållare