


Garant**eco-avstickningsbladhållare Varioline Typ 1, Utförande: LL****Beställningsdata**

Ordernummer	319145 LL
GTIN	4045197781147
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Smal konstruktion i 4 utföranden och kan monteras med 180° vridning för normal användning samt underupp-användning. Optimal verktygskombination för avsticknings- och insticksförfaranden mellan eller nära huvud- och motspindel vid minimalt komponentutstick.

Användningsdata:

För användning på stjärnrevolvrar och frässpindlar i fleroptionsmaskiner.

För användning av eco-sticksvärd nr 273864 – 273866, Nr. 273562 och 273564.

OBS!:

Kylmedeltillförsel på sidan för eco-stickstål.

Utförande RR och LR för användning av sticksvärd 273864. Utförande RR och LL för sticksvärd 273865. Utförande RR och LL för sticksvärd 273866.

Lämpliga spännkonsoler nr 279841 2 och lämpliga skruvar nr 279815 14. Se reservdelsförteckningen.

bredd B: 65 mm

Höjd H₁: 14,5 mm

Höjd H₂: 61 mm

Radie R₁: 95 mm

Teknisk beskrivning

Radie R ₁	95 mm
Höjd H ₁	14,5 mm
Utförande	LL
bredd B	65 mm
Höjd H ₂	61 mm
Produktslag	Avstickhållare