

JEPSON POWER

**HM-cirkelsågblad Drytec® Ø 355 × 25,4 mm, Antal tänder: 90****Beställningsdata**

Ordernummer	078237 90
GTIN	4260052460146
Artikelklass	07E

**Beskrivning****Utförande:**

Hårdmetallbelagt cirkelsågblad för exakta snitt.

- **Arbets säkerhet: Tunnväggig, vibrationssnål, bullerdämpad.**
- **Mycket lång användningstid.**
- **Höga skärkvaliteter.**
- **Kan efterskärpas fem gånger.**
- **Universellt användbar för stål, plast och icke järnmetaller (inte nr 078236).**

**OBS!:**

Fler specialsågblad t.ex. för aluminium och rostfritt stål kan levereras på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

tandantalet optimerat för	materialtjocklek upp till 2,5 mm
Antal tänder	90
sågbredd B	2,2 mm
passar för	078231 storlek 9435
lämpligt för material	för tunnväggigt material

Produktslag

Cirkelsågblad