

ELTEN**Halvsko svart/röd SENEX PRO ESD, S3, EU-skostorlek: 38****Beställningsdata**

Ordernummer	092246 38
GTIN	4030839254943
Artikelklass	09P

Beskrivning**Utförande:**

Skyddssko i TRAINERS-serien.

- **Textilfoder som andas.**
- **Heltäckande inläggssula ESD PRO black.**
- **TPU/PU-sula TRAINERS, halksäker.**
- **TPU-slitskydd som skyddar ovanmaterialet.**
- **Metall- och läderfri utrustning.**
- **Säkerhetsreflexer.**
- **ESD-utrustning.**

Skyddssko av nötningsbeständigt, **smuts- och vattenavvisande** Cordura®-material.

- **Särskilt lätta att sköta och snabbtorkande.**
- **Metall- och läderfria.**
- **Låg vikt ger utmärkt komfort.**
- **Ovanmaterial av hydrofoberad mikrofiber Fashmo™ och hydrofoberat textilmaterial CORDURA®. Vatten- och smutsavvisande, riv- och nötningshållfast, andningsaktiv.**
- **Sluten, vadderad plös.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 38 – 47.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S3

Material tåhätta: Komposit

Spiktrampskydd: Textil

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

Material yttersula	TPU/PU
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
lämplig för ortopediska inläggssulor	ja
EU-skostorlek	38
Ovanläder	Cordura®
med reflexmaterial (god synlighet)	ja
Material tåhätta	Komposit
Skyddsklass	S3
Spiktrampskydd	Textil
metall- och läderfri utrustning	ja
Färg	svart/röd
Serie	SENEX
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skyddshalvsko