

**ELTEN****Halvsko svart/röd SENEX PRO ESD, S3, EU-skostorlek: 39**

## Beställningsdata

Ordernummer	092246 39
GTIN	4030839254950
Artikelklass	09P

## Beskrivning

### Utförande:

Skyddssko i TRAINERS-serien.

- **Textilfoder som andas.**
- **Heltäckande inläggssula ESD PRO black.**
- **TPU/PU-sula TRAINERS, halksäker.**
- **TPU-slitskydd som skyddar ovanmaterialet.**
- **Metall- och läderfri utrustning.**
- **Säkerhetsreflexer.**
- **ESD-utrustning.**

Skyddssko av nötningsbeständigt, **smuts- och vattenavvisande** Cordura®-material.

- **Särskilt lätta att sköta och snabbtorkande.**
- **Metall- och läderfria.**
- **Låg vikt ger utmärkt komfort.**
- **Ovanmaterial av hydrofoberad mikrofiber Fashmo™ och hydrofoberat textilmaterial CORDURA®. Vatten- och smutsavvisande, riv- och nötningshållfast, andningsaktiv.**
- **Sluten, vadderad plös.**

### Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

### OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 38 – 47.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S3

Material tåhätta: Komposit

Spiktrampskydd: Textil

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

## Teknisk beskrivning

Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Skyddsklass	S3
Spiktrampskydd	Textil
med reflexmaterial (god synlighet)	ja
Färg	svart/röd
Ovanläder	Cordura®
EU-skostorlek	39
Material yttersula	TPU/PU
lämplig för ortopediska inläggssulor	ja
Material tåhätta	Komposit
metall- och läderfri utrustning	ja
Serie	SENEX
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skyddshalvsko