ELTEN

Snörkänga svart/röd SANDER PRO ESD, S3, EU-skostorlek: 40

Beställningsdata

Ordernummer	092248 40
GTIN	4030839255070
Artikelklass	09P

Beskrivning

Utförande:
Skyddssko i TRAINERS-serien.
- **Textilfoder som andas.**
- **Heltäckande inläggssula ESD PRO black.**
- **TPU/PU-sula TRAINERS, halksäker.**
- **TPU-slitskydd som skyddar ovanmaterialet.**
- **Metall- och läderfri utrustning.**
- **Säkerhetsreflexer.**
- **ESD-utrustning.**
- **Ovanmaterial av hydrofoberad mikrofiber Fashmo™ och hydrofoberat textilmaterial CORDURA®. Vatten- och smutsavvisande, riv- och nötningshållfast, andningsaktiv.**
- **Sluten, vadderad plös.**

Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.
OBS!:
Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 38 – 47.
elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
Skyddsklass: S3
Material tåhätta: Komposit
Spiktrampskydd: Textil

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

med reflexmaterial (god synlighet)	ja
Material tåhätta	Komposit
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Skyddsklass	S3
Färg	svart/röd
Spiktrampskydd	Textil
EU-skostorlek	40
Ovanläder	Cordura®
Serie	SANDER
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skyddsstövlar