

**Svetsarstövel svart CARL HI, S3, EU-skostorlek: 43****Beställningsdata**

Ordernummer	092255 43
GTIN	4030839210468
Artikelklass	09P

**Beskrivning****Utförande:**

Svetsarstövel med bästa möjliga termiska egenskaper. Värmebeständig till ca 200 °C. Tål kortvarig upphettning till 300 °C.

- **Ovanläder av robust oxläder.**
- **Läderfoder.**
- **Sluten plös.**
- **Heltäckande inläggssula Basic grey.**
- **Antistatisk bindsula av mjuk fleece.**
- **Grovmonstrad gummi-/PU-yttersula SAFETY-GRIP.**
- **PU-tåskydd.**
- **Värmebeständiga sömmar.**
- **Snabbstängning för bekväm istigning.**
- **Vadderad gnistskyddsmanschett.**

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**OBS!:**

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 39 – 48.

Skyddsklass: S3

Material tåhätta: Stål

Spiktrampskydd: Stål

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200 °C  
 Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

## Teknisk beskrivning

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt)	Över 200 °C
Skyddsklass	S3
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Spiktrampskydd	Stål
Material tåhätta	Stål
Material yttersula	Gummi/PU
Färg	svart
Ovanläder	Oxläder
material innerfoder	Läder
EU-skostorlek	43
Serie	CARL
Kön	Herr
Produktslag	Skyddsstövlar