

**Svetsarstövel svart CARL HI, S3, EU-skostorlek: 46****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 092255 46 |
| GTIN | 4030839210499 |
| Artikelklass | 09P |

Beskrivning**Utförande:**

Svetsarstövel med bästa möjliga termiska egenskaper. Värmebeständig till ca 200 °C. Tål kortvarig upphettning till 300 °C.

- **Ovanläder av robust oxläder.**
- **Läderfoder.**
- **Sluten plös.**
- **Heltäckande inläggssula Basic grey.**
- **Antistatisk bindsula av mjuk fleece.**
- **Grovmönstrad gummi-/PU-yttersula SAFETY-GRIP.**
- **PU-tåskydd.**
- **Värmebeständiga sömmar.**
- **Snabbstängning för bekväm istigning.**
- **Vadderad gnistskyddsmanschett.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 39 – 48.

Skyddsklass: S3

Material tåhätta: Stål

Spiktrampskydd: Stål

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200 °C
 Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

| | |
|---|---|
| material innerfoder | Läder |
| Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) | Över 200 °C |
| Norm | Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191 |
| Ovanläder | Oxläder |
| Skyddsklass | S3 |
| EU-skostorlek | 46 |
| Material tåhätta | Stål |
| Spiktrampskydd | Stål |
| Färg | svart |
| Material yttersula | Gummi/PU |
| Serie | CARL |
| Kön | Herr |
| Produktslag | Skyddsstövlar |