

**Svetsarstövel svart CARL HI, S3, EU-skostorlek: 48****Beställningsdata**

Ordernummer	092255 48
GTIN	4030839210512
Artikelklass	09P

Beskrivning**Utförande:**

Svetsarstövel med bästa möjliga termiska egenskaper. Värmebeständig till ca 200 °C. Tål kortvarig upphettning till 300 °C.

- **Ovanläder av robust oxläder.**
- **Läderfoder.**
- **Sluten plös.**
- **Heltäckande inläggssula Basic grey.**
- **Antistatisk bindsula av mjuk fleece.**
- **Grovmönstrad gummi-/PU-yttersula SAFETY-GRIP.**
- **PU-tåskydd.**
- **Värmebeständiga sömmar.**
- **Snabbstängning för bekväm istigning.**
- **Vadderad gnistskyddsmanschett.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 39 – 48.

Skyddsklass: S3

Material tåhätta: Stål

Spiktrampskydd: Stål

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200 °C
Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

Material yttersula	Gummi/PU
Material tåhätta	Stål
Ovanläder	Oxläder
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Skyddsklass	S3
Spiktrampskydd	Stål
Färg	svart
EU-skostorlek	48
material innerfoder	Läder
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt)	Över 200 °C
Serie	CARL
Kön	Herr
Produktslag	Skyddsstövlar