



## Snörkänga svart/blå VD PRO 1800 ESD, S2 NB, EU-skostorlek: 42



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 092541 42     |
| GTIN         | 4044348503928 |
| Artikelklass | 09C           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Skyddsskor i serien **VARIO DYNAMICS® PRO**. VARIO Multiflex®-teknik som ger låg skovikt.

- **Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.**
- **Andningsaktivt funktionsfoder.**
- **Gångsula TPU Athletic ESD, ljusblå.**
- **Innersula av äkta läder.**
- **Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.**
- **Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).**

Snörkänga med sömfri skokonstruktion. Plös. Vadderade brodyrer.

Med **SECURA VARIO® häldämpning.**

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### OBS!:

Brett utförande XB under nr 092542.

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46. Kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 50.

#### Anmärkning reklamtext:

Skyddssko från STEITZ SECURA med flerviddssystem.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S2

Material tåhäтта: Aluminium

Isolering mot kyla: ned till -20 °C

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

## Teknisk beskrivning

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Färg                    | svart / blå                             |
| Isolering mot kyla      | ned till -20 °C                         |
| Norm                    | Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191 |
| EU-skostorlek           | 42                                      |
| Material tåhätta        | Aluminium                               |
| Material yttersula      | TPU Athletic                            |
| Skyddsklass             | S2                                      |
| Serie                   | VD PRO 1000 ESD                         |
| Kön                     | Herr                                    |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD                                 |
| Produktslag             | Skyddsstövlar                           |