



Snörkänga grå/blå VX 769 Bau Perbunan, S3 XB, EU-skostorlek: 40



Beställningsdata

Ordernummer	092802 40
GTIN	4044348485262
Artikelklass	09C

Beskrivning

Utförande:

Skyddssko av smidigt skinn med bred stegyta och **hög värmebeständighet** upp till ca 220°C.

- **Sluten plös.**
- **Hel komfortinläggssula ERGO-COOL med ventilationsstruktur för optimal klimatkomfort.**
- **Perbunan VX yttersula.**
- **Mycket bra slitstyrka och halkskydd.**
- **Hög skärhållfasthet och mekanisk slitstyrka.**

Snörkänga VX 769 Bau Perbunan med ovanläder av smidigt skinn kombinerat med mjukt nubukläder.

- **Sluten plös.**
- **Säkerhetsreflexer.**
- **Yttersula Perbunan VX, gråblå.**
- **Förstärkt tåskydd.**
- **Innersula i äkta läder.**
- **Komfort-inläggssulor ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 38 – 48.

Skyddsklass: S2

Material tåhätta: Aluminium

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200°C °C
Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

Material yttersula	Perbunan VX
Skyddsklass	S2
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
halkskydd	ja
Ovanläder	skinn
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt)	Över 200 °C °C
Material tåhätta	Aluminium
EU-skostorlek	40
skärbeständig	ja
Färg	svart
med reflexmaterial (god synlighet)	ja
Serie	VX 700
Kön	Herr
Produktslag	Skyddsstövlar