



## Snörkänga grå/blå VX 769 Bau Perbunan, S3 XB, EU-skostorlek: 44



### Beställningsdata

Ordernummer	092802 44
GTIN	4044348485309
Artikelklass	09C

### Beskrivning

#### Utförande:

Skyddssko av smidigt skinn med bred stegyta och **hög värmebeständighet** upp till ca 220°C.

- **Sluten plös.**
- **Hel komfortinläggssula ERGO-COOL med ventilationsstruktur för optimal klimatkomfort.**
- **Perbunan VX yttersula.**
- **Mycket bra slitstyrka och halkskydd.**
- **Hög skärhållfasthet och mekanisk slitstyrka.**

Snörkänga VX 769 Bau Perbunan med ovanläder av smidigt skinn kombinerat med mjukt nubukläder.

- **Sluten plös.**
- **Säkerhetsreflexer.**
- **Yttersula Perbunan VX, gråblå.**
- **Förstärkt tåskydd.**
- **Innersula i äkta läder.**
- **Komfort-inläggssulor ERGO-COOL®.**

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

#### OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 38 – 48.

Skyddsklass: S2

Material tåhätta: Aluminium

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200°C °C  
Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

## Teknisk beskrivning

Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
halkskydd	ja
EU-skostorlek	44
Skyddsklass	S2
med reflexmaterial (god synlighet)	ja
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt)	Över 200 °C °C
Färg	svart
Material yttersula	Perbunan VX
skärbeständig	ja
Material tåhätta	Aluminium
Ovanläder	skinn
Serie	VX 700
Kön	Herr
Produktslag	Skyddsstövlar