



Svetsarstövel antracit VX 7380 Perbunan ESD, S2 NB, EU-skostorlek: 38



Beställningsdata

Ordernummer	092811 38
GTIN	4044348460405
Artikelklass	09C

Beskrivning

Utförande:

Gjutar- och svetsarstövel VX 7380 Perbunan för extrema miljöer. Takrännsysem för bortförel av heta vätskor.

- **Sluten plös.**
- **Yttersula Perbunan VX ESD, antracit.**
- **SECURA VARIO® häldämpning.**
- **Innersula i äkta läder.**
- **Komfort-inläggssulor ERGO-COOL®.**
- **Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).**

Norm:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

OBS!:

Brett utförande XB under nr 092812.

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 38 – 48.

Anmärkning reklamtext:

Skyddssko från Steitz Secura med flerviddssystem.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

electrical insulation: EGB/ESD

sähköeristys: EGB/ESD

Isolation électrique: ZED/ESD

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Skyddsklass: S2

Material tåhätta: Aluminium

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200 °C °C

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

Färg	svart
EU-skostorlek	38
Ovanläder	skinn
halkskydd	ja
material innerfoder	äkta läder
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Material tåhätta	Aluminium
skärbeständig	ja
Skyddsklass	S2
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt)	Över 200 °C °C
Material yttersula	Perbunan VX
Serie	VX 7000
Egenskap	Vario®-dämpning
Kön	Herr
Elektrisk isolering	EGB/ESD
Produktslag	Skyddsstövlar