



Svetsarstövel antracit VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB, EU-skostorlek: 38



Beställningsdata

Ordernummer	092812 38
GTIN	4044348460511
Artikelklass	09C

Beskrivning

Utförande:

Skyddsskor av smidigt slätläder, ed bred stegyta och **hög värmebeständighet** upp till cirka 220 °C.

- **Sluten plös.**
- **Heltäckande komfortinläggssula ERGO-COOL med ventilationsstruktur för optimal klimatkomfort.**
- **Perbunan VX gångsula.**
- **Mycket bra nötningshållfasthet och halkskydd.**
- **Hög skärhållfasthet och mekanisk bärförmåga.**

Gjutar- och svetsarstövel VX 7380 Perbunan för extrema miljöer. Takrännssystem för bortförel av heta vätskor.

- **Sluten plös.**
- **Yttersula Perbunan VX ESD, antracit.**
- **SECURA VARIO® häldämpning.**
- **Innersula i äkta läder.**
- **Komfort-inläggssulor ERGO-COOL®.**
- **Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).**

Norm:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 38 – 48.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

electrical insulation: EGB/ESD

sähköeristys: EGB/ESD

Isolation électrique: ZED/ESD

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Skyddsklass: S2

Material tåhätta: Aluminium

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200 °C °C

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

material innerfoder	äkta läder
Material yttersula	Perbunan VX
Ovanläder	skinn
Färg	svart
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
halkskydd	ja
Skyddsklass	S2
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt)	Över 200 °C °C
EU-skostorlek	38
skärbeständig	ja
Material tåhätta	Aluminium
Serie	VX 7000
Egenskap	Vario®-dämpning
Kön	Herr
Elektrisk isolering	EGB/ESD
Produktslag	Skyddsstövlar