



Svetsarstövel antracit VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB, EU-skostorlek: 39



Beställningsdata

Ordernummer	092812 39
GTIN	4044348460528
Artikelklass	09C

Beskrivning

Utförande:

Skyddsskor av smidigt slätläder, ed bred stegyta och **hög värmebeständighet** upp till cirka 220 °C.

- **Sluten plös.**
- **Heltäckande komfortinläggssula ERGO-COOL med ventilationsstruktur för optimal klimatkomfort.**
- **Perbunan VX gångsula.**
- **Mycket bra nötningshållfasthet och halkskydd.**
- **Hög skärhållfasthet och mekanisk bärförmåga.**

Gjutar- och svetsarstövel VX 7380 Perbunan för extrema miljöer. Takrännysystem för bortförel av heta vätskor.

- **Sluten plös.**
- **Yttersula Perbunan VX ESD, antracit.**
- **SECURA VARIO® häldämpning.**
- **Innersula i äkta läder.**
- **Komfort-inläggssulor ERGO-COOL®.**
- **Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).**

Norm:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 38 – 48.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

electrical insulation: EGB/ESD

sähköeristys: EGB/ESD

Isolation électrique: ZED/ESD

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Skyddsklass: S2

Material tåhätta: Aluminium

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200 °C °C

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt)	Över 200 °C °C
Material yttersula	Perbunan VX
EU-skostorlek	39
Skyddsklass	S2
Färg	svart
halkskydd	ja
material innerfoder	äka läder
Ovanläder	skinn
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Material tåhätta	Aluminium
skärbeständig	ja
Serie	VX 7000
Egenskap	Vario®-dämpning
Kön	Herr
Elektrisk isolering	EGB/ESD
Produktslag	Skyddsstövlar