



## Svetsarstövel antracit VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB, EU-skostorlek: 48



### Beställningsdata

Ordernummer	092812 48
GTIN	4044348460610
Artikelklass	09C

### Beskrivning

#### Utförande:

Skyddsskor av smidigt slätläder, ed bred stegyta och **hög värmebeständighet** upp till cirka 220 °C.

- **Sluten plös.**
- **Heltäckande komfortinläggssula ERGO-COOL med ventilationsstruktur för optimal klimatkomfort.**
- **Perbunan VX gångsula.**
- **Mycket bra nötningshållfasthet och halkskydd.**
- **Hög skärhållfasthet och mekanisk bärförmåga.**

Gjutar- och svetsarstövel VX 7380 Perbunan för extrema miljöer. Takrännsysem för bortförel av heta vätskor.

- **Sluten plös.**
- **Yttersula Perbunan VX ESD, antracit.**
- **SECURA VARIO® häldämpning.**
- **Innersula i äkta läder.**
- **Komfort-inläggssulor ERGO-COOL®.**
- **Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).**

#### Norm:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

#### OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 38 – 48.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

electrical insulation: EGB/ESD

sähköeristys: EGB/ESD

Isolation électrique: ZED/ESD

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Skyddsklass: S2

Material tåhätta: Aluminium

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200 °C °C

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

## Teknisk beskrivning

Ovanläder	skinn
Material yttersula	Perbunan VX
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt)	Över 200 °C °C
Färg	svart
EU-skostorlek	48
material innerfoder	äkta läder
halkskydd	ja
skärbeständig	ja
Skyddsklass	S2
Material tåhätta	Aluminium
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Serie	VX 7000
Egenskap	Vario®-dämpning
Kön	Herr
Elektrisk isolering	EGB/ESD
Produktslag	Skyddsstövlar