

**Schaklar SEB, Gäng-Ø: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	086467 M8
GTIN	2050001857378
Artikelklass	08Y

Beskrivning**Utförande:**

Höghållfasta schaklar som kan vridas upp till 360°, rödlackerade.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Bärförmåga WLL SF 5:1: 0,4 t

Lyftkapacitet WLL SF 4:1: 0,5 t

Gänglängd L: 14 mm

Hålavstånd x: 20 mm

Invändig diameter ring A: 30 mm

Utvändig diameter ring B: 34 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter ring B	34 mm
Kragdiameter stöd C	60 mm
Utförande	vridbar

dim D	57 mm
Invändig diameter ring A	30 mm
lyftförmåga	0,3 t
Hålavstånd x	20 mm
Nyckelvidd innersexkant S	6 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	0,5 t
Bärförmåga WLL SF 5:1	0,4 t
Gänglängd L	14 mm
Produktslag	Ringskruv