

**Schaklar SEB, Gång-Ø: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	086467 M10
GTIN	2050001857507
Artikelklass	08Y

**Beskrivning****Utförande:**

Höghållfasta schaklar som kan vridas upp till 360°, rödlackerade.

**OBS!:**

**SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.**

**SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.**

Bärförmåga WLL SF 5:1: 0,5 t

Lyftkapacitet WLL SF 4:1: 0,7 t

Gänglängd L: 17 mm

Hålavstånd x: 20 mm

Invändig diameter ring A: 30 mm

Utvändig diameter ring B: 34 mm

**Teknisk beskrivning**

Invändig diameter ring A	30 mm
Utförande	vridbar
Kragdiameter stöd C	60 mm

dim D	57 mm
lyftförmåga	0,6 t
Utvändig diameter ring B	34 mm
Hålavstånd x	20 mm
Nyckelvidd innersextant S	6 mm
Bärförmåga WLL SF 5:1	0,5 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	0,7 t
Gänglängd L	17 mm
Produktslag	Ringskruv