

**Schaklar SEB, Gäng-Ø: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	086467 M12
GTIN	2050001858153
Artikelklass	08Y

Beskrivning**Utförande:**

Höghållfasta schaklar som kan vridas upp till 360°, rödlackerade.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Bärförmåga WLL SF 5:1: 0,8 t

Lyftkapacitet WLL SF 4:1: 0,9 t

Gänglängd L: 21 mm

Hålavstånd x: 20 mm

Invändig diameter ring A: 30 mm

Utvändig diameter ring B: 34 mm

Teknisk beskrivning

Invändig diameter ring A	30 mm
dim D	57 mm
Utförande	vridbar

Utvändig diameter ring B	34 mm
lyftförmåga	1 t
Kragdiameter stöd C	60 mm
Hålavstånd x	20 mm
Nyckelvidd innersextant S	6 mm
Bärförmåga WLL SF 5:1	0,8 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	0,9 t
Gänglängd L	21 mm
Produktslag	Ringskruv