



## Schaklar SEB, Gäng-Ø: M16



### Beställningsdata

Ordernummer	086467 M16
GTIN	2050001857637
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Höghållfasta schaklar som kan vridas upp till 360°, rödlackerade.

#### OBS!:

**SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.**

**SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.**

Bärförmåga WLL SF 5:1: 1,4 t

Lyftkapacitet WLL SF 4:1: 1,8 t

Gänglängd L: 27 mm

Hålavstånd x: 35 mm

Invändig diameter ring A: 38 mm

Utvändig diameter ring B: 45 mm

### Teknisk beskrivning

Kragdiameter stöd C	88 mm
Invändig diameter ring A	38 mm
dim D	80 mm

Utförande	vridbar
lyftförmåga	1,6 t
Utvändig diameter ring B	45 mm
Hålavstånd x	35 mm
Nyckelvidd innersextant S	8 mm
Bärförmåga WLL SF 5:1	1,4 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	1,8 t
Gänglängd L	27 mm
Produktslag	Ringskruv