

**Schaklar SEB, Gäng-Ø: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	086467 M20
GTIN	2050001857767
Artikelklass	08Y

Beskrivning**Utförande:**

Höghållfasta schaklar som kan vridas upp till 360°, rödlackerade.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Bärförmåga WLL SF 5:1: 2 t

Lyftkapacitet WLL SF 4:1: 2,7 t

Gänglängd L: 30 mm

Hålavstånd x: 35 mm

Invändig diameter ring A: 38 mm

Utvändig diameter ring B: 45 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter ring B	45 mm
lyftförmåga	2,5 t
Invändig diameter ring A	38 mm

dim D	80 mm
Utförande	vridbar
Kragdiameter stöd C	88 mm
Hålavstånd x	35 mm
Nyckelvidd innersexkant S	8 mm
Bärförmåga WLL SF 5:1	2 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	2,7 t
Gänglängd L	30 mm
Produktslag	Ringskruv