

**Schaklar SEB, Gäng-Ø: M24****Beställningsdata**

Ordernummer	086467 M24
GTIN	2050001857897
Artikelklass	08Y

Beskrivning**Utförande:**

Höghållfasta schaklar som kan vridas upp till 360°, rödlackerade.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Bärförmåga WLL SF 5:1: 3,2 t

Lyftkapacitet WLL SF 4:1: 3,8 t

Gänglängd L: 36 mm

Hålavstånd x: 35 mm

Invändig diameter ring A: 38 mm

Utvändig diameter ring B: 45 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter ring B	45 mm
lyftförmåga	4 t
Utförande	vridbar

Kragdiameter stöd C	88 mm
dim D	80 mm
Invändig diameter ring A	38 mm
Hålavstånd x	35 mm
Nyckelvidd innersexkant S	14 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	3,8 t
Bärförmåga WLL SF 5:1	3,2 t
Gänglängd L	36 mm
Produktslag	Ringskruv