

**Schaklar SEB, Gäng-Ø: M30****Beställningsdata**

Ordernummer	086467 M30
GTIN	2050001858412
Artikelklass	08Y

Beskrivning**Utförande:**

Höghållfasta schaklar som kan vridas upp till 360°, rödlackerade.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Bärförmåga WLL SF 5:1: 5,5 t

Lyftkapacitet WLL SF 4:1: 6,3 t

Gänglängd L: 45 mm

Hålavstånd x: 50 mm

Invändig diameter ring A: 58 mm

Utvändig diameter ring B: 70 mm

Teknisk beskrivning

Kragdiameter stöd C	115 mm
Utförande	vridbar
dim D	106 mm

Utvändig diameter ring B	70 mm
lyftförmåga	6,3 t
Invändig diameter ring A	58 mm
Hålavstånd x	50 mm
Nyckelvidd innersextant S	14 mm
Bärförmåga WLL SF 5:1	5,5 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	6,3 t
Gänglängd L	45 mm
Produktslag	Ringskruv