

 steinel**Varmluftpistol, Typ: 351403****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 078321 351403 |
| GTIN         | 4007841351403 |
| Artikelklass | 07E           |

**Beskrivning****Utförande:**

Elektroniskt reglerad **varmluftfläkt** HG 2120 E, luftflödesinställning 150 – 500 l/min i 3 steg. Temperaturen steglöst inställbar från 80 till 630 °C

**Användningsdata:**

För svetsning och formning av plast, för krympning, färgborttagning, lödning, torkning, upptining.

**Teknisk beskrivning**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Luftvolymström steg 3    | 500 l/min   |
| effektförbrukning        | 2200 W      |
| luftvolymström steg 1    | 150 l/min   |
| lufttemperatur           | 80 - 630 °C |
| Luftvolymström steg 2    | 300 l/min   |
| tillverkarens beteckning | HG 2120E    |
| vikt                     | 850 g       |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Energiförsörjning | Nätdriven      |
| Produktslag       | Varmluftpistol |

---

## Tillbehör

|  |               |
|--|---------------|
| Temperaturskanner HL Scan Typ 014919           | 078326 014919 |
| Temperaturskanner HG Scan PRO Typ 007553       | 078325 007553 |
| Sats med varmluftstillbehör12 delar Typ 075569 | 078329 075569 |
| Temperaturskanner HG Scan PRO Typ 007690       | 078325 007690 |