



## Vattenpumpstång med snabbaktivering, för vänsterhänta, totallängd: 260 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	706350 260
GTIN	4000896191291
Artikelklass	76B

### Beskrivning

#### Utförande:

Med snabbaktivering. Justering utan att man behöver byta grepp, enhandsmanövrering möjlig. Tandad käft som även är induktivt härdad för lång livslängd och tänder placerade mot rotationsriktningen för bättre fasthållning. Exakt fasthakning tack vare laserskurna justeringständer. Doppbelagda handtag för vänsterhänta

#### Norm:

**DIN ISO 8976**

#### Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.  
spännvidd för sexkant: 50 mm  
gripvidd för rör: 2 tum

### Teknisk beskrivning

gripvidd för rör	2 tum
spännvidd för sexkant	50 mm
Handtag	doppbelagda
Norm	DIN ISO 8976
backarnas utförande	induktionshärdad
Material	Kromvanadinstål, sänksmitt
gnistfri	nej

Produktslag

Rör- och vattenpumptång