

**Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum, Typ:****Beställningsdata**

Ordernummer	632060
GTIN	4000896038558
Artikelklass	630

**Beskrivning****Utförande:**

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Med omställningsspak för höger- och vänstergång.

**Norm:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Passar till :**

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

totallängd: 115 mm

Antal tänder: 20

**Teknisk beskrivning**

fyrkantsfäste	1/4 tum
totallängd	115 mm
Antal tänder	20
Arbetsvinkel	18 grad
Material	Kromvanadinstål
med ledhuvud	nej
med svängbar nos	nej

med utstötare	nej
med hammarfunktion	nej
med QuickRelease	nej
Spärnnyckelhuvudet kan lossas från handtaget	nej
Vridhandtag	nej
Fästhål på skaftänden	nej