



Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum, vinklat 15°



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 632065 |
| GTIN | 4000896195718 |
| Artikelklass | 630 |

Beskrivning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.

Med omställningsspak för höger- och vänstergång.

Robust spärrnyckel i kort, slank form. Särskilt lämpad för trånga utrymmen. Med ergonomiskt fingerstöd i handtagets ände. Vinklade 15°.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Antal tänder: 20

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|-----------------|
| fyrkantsfäste | 1/4 tum |
| totallängd | 89 mm |
| Antal tänder | 20 |
| Arbetsvinkel | 18 grad |
| Material | Kromvanadinstål |
| med ledhuvud | nej |
| med svängbar nos | nej |

| | |
|---|------------|
| med hammarfunktion | nej |
| med QuickRelease | nej |
| Spärnyckelhuvudet kan lossas från handtaget | nej |
| Vridhandtag | nej |
| Produktslag | Spärrhuvud |

Tillbehör

| | |
|--|---------|
| | 863S/7 |
| | 863P/7N |
| | 863P/6 |