




## Permanentmagnet-spännblock, finpoldelning, Typ: MH202



### Beställningsdata

Ordernummer	380815 MH202
GTIN	2050001854278
Artikelklass	33S

### Beskrivning

#### Utförande:

Tre magnetiska anläggningsytor.

#### Användningsdata:

För profilering och bearbetning av små arbetsstycken, som stämplar etc.

#### OBS!:

Permanentmagnet, ej till- och fränkopplingsbart.

### Teknisk beskrivning

vikt	1,7 kg
polplattans slipmån	14 mm
maximal vinkellavvikelse	5 grad
nominell vidhäftningskraft	80 N/cm <sup>2</sup>
podelning	4 mm
bredd B	50 mm
magnetfälthöjd	6 mm
Typ	MH202
Totalhöjd C	50 mm
längd a	100 mm

Produktlag

Magnetspännplatta