




Permanentmagnet-spännblock, finpoldelning, Typ: MH202S



Beställningsdata

Ordernummer	380815 MH202S
GTIN	2050001922274
Artikelklass	33S

Beskrivning

Utförande:

Tre magnetiska anläggningsytor.

Av SmCo₅-magneter med extremt hög hållkraft för arbetsstycken som är svåra att bearbeta.

Användningsdata:

För profilering och bearbetning av små arbetsstycken, som stämplar etc.

OBS!:

Permanentmagnet, ej till- och fränkopplingsbart.

Teknisk beskrivning

poldelning	4 mm
maximal vinkellavvikelse	5 grad
nominell vidhäftningskraft	180 N/cm ²
vikt	1,7 kg
bredd B	50 mm
Typ	MH202S
magnetfälthöjd	6 mm
polplattans slipmån	14 mm
Totalhöjd C	50 mm
längd a	100 mm

Produktlag

Magnetspännplatta