


**Permanentmagnet-spännblock, finpoldelning, Typ: MH203****Beställningsdata**

Ordernummer	380815 MH203
GTIN	2050001854261
Artikelklass	33S

Beskrivning**Utförande:**

Två magnetiska anläggningsytor.

Användningsdata:

För profilering och bearbetning av små arbetsstycken, som stämplar etc.

OBS!:

Permanentmagnet, ej till- och fränkopplingsbart.

Teknisk beskrivning

maximal vinkellavvikelse	5 grad
magnetfälthöjd	6 mm
nominell vidhäftningskraft	80 N/cm ²
bredd B	25 mm
Typ	MH203
vikt	0,5 kg
polplattans slipmån	6 mm
poldelning	4 mm
Totalhöjd C	25 mm
längd a	100 mm

Produktlag

Magnetspännplatta