




## Permanentmagnet-spännblock, finpoldelning, Typ: MH203S



### Beställningsdata

Ordernummer	380815 MH203S
GTIN	2050001922281
Artikelklass	33S

### Beskrivning

#### Utförande:

Två magnetiska anläggningsytor.

Av SmCo<sub>5</sub>-magneter med extremt hög hållkraft för arbetsstycken som är svåra att bearbeta.

#### Användningsdata:

För profilering och bearbetning av små arbetsstycken, som stämplar etc.

#### OBS!:

Permanentmagnet, ej till- och fränkopplingsbart.

### Teknisk beskrivning

bredd B	25 mm
magnetfälthöjd	6 mm
polplattans slipmån	6 mm
maximal vinkellavvikelse	5 grad
poldelning	4 mm
Typ	MH203S
vikt	0,5 kg
nominell vidhäftningskraft	180 N/cm <sup>2</sup>
Totalhöjd C	25 mm
längd a	100 mm

Produktlag

Magnetspännplatta