

Garant**Gängsnitt, G: G1/16****Beställningsdata**

Ordernummer	142050 G1/16
GTIN	4062406189532
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

Användningsdata:

För cylindriska Whitworth-rörgångor DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Varvper tum: 28

Gäng-Ø: 7,72 mm

Utvändig Ø: 25 mm

höjd: 9 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	7,72 mm
Skärriktning	Höger
Toleransklass	A
gänga	G1/16

Utvändig Ø	25 mm
höjd	9 mm
Varvper tum	28
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 24231
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		