

**Slitsad reducerhylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 25/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319428 25/8
GTIN	4045197781789
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Slitsat utförande - inriktning av verktyget möjlig via fixeringskruv, fastklämning via skärhållaren.

Användningsdata:

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

Ø d ₄	30 mm
l ₁	60 mm
Spänn diameter d ₂	8 mm
l ₂	10 mm
Skaft diameter d ₁	25 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring