

**Slitsad reducerhylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 25/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319428 25/10
GTIN	4045197781796
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Slitsat utförande - inriktning av verktyget möjlig via fixeringskruv, fastklämning via skärhållaren.

**Användningsdata:**

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter d <sub>1</sub>	25 mm
Spänn diameter d <sub>2</sub>	10 mm
l <sub>1</sub>	60 mm
Ø d <sub>4</sub>	30 mm
l <sub>2</sub>	10 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring