

**Slitsad reducerhylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 25/18mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 319428 25/18  |
| GTIN         | 4045197781932 |
| Artikelklass | 32V           |

**Beskrivning****Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Slitsat utförande - inriktning av verktyget möjlig via fixeringskruv, fastklämning via skärhållaren.

**Användningsdata:**

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

**Teknisk beskrivning**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Ø d <sub>4</sub>              | 30 mm                           |
| l <sub>1</sub>                | 60 mm                           |
| l <sub>2</sub>                | 10 mm                           |
| Skaftdiameter d <sub>1</sub>  | 25 mm                           |
| Spänn diameter d <sub>2</sub> | 18 mm                           |
| Produktslag                   | Reducerhylsa med utdragssäkring |