

**Slitsad reducerhylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 40/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319428 40/10
GTIN	4045197782045
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Slitsat utförande - inriktning av verktyget möjlig via fixeringsskruv, fastklämning via skärhållaren.

**Användningsdata:**

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

**Teknisk beskrivning**

$l_2$	10 mm
$l_1$	79 mm
$\varnothing d_4$	45 mm
Skaftdiameter $d_1$	40 mm
Spänn diameter $d_2$	10 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring