

**Slitsad reducerhylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 40/20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319428 40/20
GTIN	4045197782090
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Slitsat utförande - inriktning av verktyget möjlig via fixeringsskruv, fastklämning via skärhållaren.

Användningsdata:

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

l_2	10 mm
Spänndiameter d_2	20 mm
$\varnothing d_4$	45 mm
Skaftdiameter d_1	40 mm
l_1	79 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring