

**Garant****Roterande minifil Z FINE – mycket fin, VHM, Typ: I0408****Beställningsdata**

Ordernummer	546840 I0408
GTIN	4045197156655
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT** roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Roterande HM-minifil med skaft-Ø 3 mm.

**Användningsdata:**

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor. Även för formbearbetning av invändiga diametrar.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	50 mm
Tandningsfinhetsgrad	mycket fin
Huvud-Ø	4 mm
förkortning tandning	Z FINE
Skaft-Ø	3 mm
Form	I0408
Formbeskrivning	Invändig
huvudlängd	8 mm
Serie	Filtandning Z FINE
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		