

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cirkulärborste (grön) Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
178X32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570200 178X32
GTIN	4017359004999
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransen).

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel. För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	178 mm
Borstbredd	29 mm
Borstlängd H ₁	37 mm
Reduceringsringar-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹

Håldiameter d_1	50 mm
Produktslag	Rundborste