

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund trådborste Ståltråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1: 178X32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570150 178X32
GTIN	4017359004968
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransen).

**Användningsdata:**

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel. För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera.

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	6000 min <sup>-1</sup>
Borstlängd H <sub>1</sub>	37 mm
Reduceringsring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Borst-Ø D <sub>1</sub>	178 mm
Borstbredd	29 mm
Håldiameter d <sub>1</sub>	50 mm

Produktlag

Rundborste