

**Garant****LED-ficklampa med batterier, Typ: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	081505 125
GTIN	4062406192662
Artikelklass	01A

**Beskrivning****Utförande:**

Slitstark och mycket robust LED-ficklampa av eloxerad aluminium. **LED-teknik** med **utmärkt ljuseffekt**.

- **Ljuskägla med låg spridningsförlust.**
- **Hög energiverkningsgrad för lång brinntid.**
- **Ljusring som gör den lätt att hitta i mörker.**
- **Stänkskyddad, kapslingsklass IP54.**

Homogen belysning med en spridningslins, en-hands-tryckkomkopplare framtill.

**Funktion:**

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

**OBS!:**

Passande batterier hittar du under nr 081551 och framåt.

**Teknisk beskrivning**

Batterityp	Micro, AAA
brinntid	4 - 10 h
Antal ingående batterier	3
Belysning	LED-modul
IP-skyddsklass	IP 54
Huvud-Ø	29 mm
ATEX-zon	ingen

totallängd	125 mm
ljusflöde	100 - 250 lm
vikt	119 g
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081552 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081553 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081551 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081554 LR3
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR3	081559 LR3