

Garant**Invändig skärhållare, slitsad Form E2, VDI 30, Hål d2 (H7): 12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319275 12 |
| GTIN | 4045197782397 |
| Artikelklass | 31V |

Beskrivning**Utförande:**

- Omslutning av skärhållaren, ger vibrationsdämpning och undviker vibrationer.
- Intern och extern kylning möjlig.

Skärhållaren kan föras genom skaftet vid stl 10 och 12.

OBS!:

Reservdelar nr 319287 – 9288 hittar du i reservdelslistan.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|----------|
| Hål d ₂ (H7) | 12 mm |
| d ₈ | 45 mm |
| l ₇ | 90 mm |
| l ₆ | 90 mm |
| gängaM | M 14×1,5 |
| l ₈ | 50 mm |
| Form | E |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| VDI-storlek | VDI 30 |
| Färgkod VDI-skaft | VDI 30 |
| Produktslag | VDI-borrstångshållare |