

**Garant****Invändig skärhållare, slitsad Form E2, VDI 30, Hål d2 (H7): 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319275 20
GTIN	4045197782410
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- Omslutning av skärhållaren, ger vibrationsdämpning och undviker vibrationer.
- Intern och extern kylning möjlig.

Skärhållaren kan föras genom skaftet vid stl 10 och 12.

**OBS!:**

Reservdelar nr 319287 – 9288 hittar du i reservdelslistan.

**Teknisk beskrivning**

$d_8$	55 mm
$l_7$	100 mm
Hål $d_2$ (H7)	20 mm
$l_6$	108 mm
gängaM	M 14×1,5
$l_8$	63 mm
Form	E

VDI-storlek	VDI 30
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Produktslag	VDI-borrstångshållare