

**Garant****Invändig skärhållare, slitsad Form E2, VDI 30, Hål d2 (H7): 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319275 32
GTIN	4045197782434
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- Omslutning av skärhållaren, ger vibrationsdämpning och undviker vibrationer.
- Intern och extern kylning möjlig.

Skärhållaren kan föras genom skaftet vid stl 10 och 12.

**OBS!:**

Reservdelar nr 319287 – 9288 hittar du i reservdelslistan.

**Teknisk beskrivning**

Hål d <sub>2</sub> (H7)	32 mm
l <sub>7</sub>	120 mm
d <sub>8</sub>	65 mm
l <sub>6</sub>	130 mm
gängaM	M 14×1,5
l <sub>8</sub>	80 mm
Form	E

VDI-storlek	VDI 30
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Produktslag	VDI-borrstångshållare