

**Garant****Invändig skärhållare, slitsad Form E2, VDI 40, Hål d2 (H7): 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319276 20
GTIN	4045197782472
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- Omslutning av skärhållaren, ger vibrationsdämpning och undviker vibrationer.
- Intern och extern kylning möjlig.

Skärhållaren kan föras genom skaftet vid stl 10 - 20.

**OBS!:**

Reservdelar nr 319287 – 9288 hittar du i reservdelslistan.

**Teknisk beskrivning**

Hål d <sub>2</sub> (H7)	20 mm
l <sub>7</sub>	100 mm
l <sub>6</sub>	108 mm
d <sub>8</sub>	55 mm
gängaM	M22×1,5
l <sub>8</sub>	63 mm
Form	E
VDI-storlek	VDI 40
Färgkod VDI-skaft	VDI 40

Produktlag

VDI-borrstängshållare