

Garant**Invändig skärhållare, slitsad Form E2, VDI 40, Hål d2 (H7): 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319276 32
GTIN	4045197782496
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Omslutning av skärhållaren, ger vibrationsdämpning och undviker vibrationer.
- Intern och extern kylning möjlig.

Skärhållaren kan föras genom skaftet vid stl 10 - 20.

OBS!:

Reservdelar nr 319287 – 9288 hittar du i reservdelslistan.

Teknisk beskrivning

l_6	130 mm
d_8	65 mm
l_7	120 mm
Hål d_2 (H7)	32 mm
gängaM	M22×1,5
l_8	80 mm
Form	E
VDI-storlek	VDI 40
Färgkod VDI-skaft	VDI 40

Produktlag

VDI-borrstängshållare