

Garant
Invändig skärhållare, slitsad Form E2, VDI 40, Hål d2 (H7): 40mm

Beställningsdata

Ordernummer	319276 40
GTIN	4045197782502
Artikelklass	31V

Beskrivning
Utförande:

- Omslutning av skärhållaren, ger vibrationsdämpning och undviker vibrationer.
- Intern och extern kylning möjlig.

Skärhållaren kan föras genom skaftet vid stl 10 - 20.

OBS!:

Reservdelar nr 319287 – 9288 hittar du i reservdelslistan.

Teknisk beskrivning

l_6	160 mm
l_7	150 mm
d_8	75 mm
Hål d_2 (H7)	40 mm
gängaM	M22×1,5
l_8	100 mm
Form	E
VDI-storlek	VDI 40
Färgkod VDI-skaft	VDI 40

Produktlag

VDI-borrstängshållare